

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.140 CMC III sensörleri

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.140 - CMC III sensörleri

CMC III analog hava akımı sensöründe

Özellikleri

Model numarası	DK 7030.140
Dizayn	Analog hava akımı sensöründe
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir CMC III hava akım sensörü hava akımına monte edilmiş olan harici bir sensöre sahiptir Isı kayıpları ile sensör hava akımını ölçer ve akım dalgalanmalarını tespit eder Uygulama: Fan, filtre, klima cihazları
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Ön: RAL 9005 Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Montaj malzemesi dâhil harici hava akımı sensörü
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı Terminal

Özellikleri

IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	10
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	10
PDU cihazı sayısı (maks.)	5
Number subscribers per PDU note	PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet
Ölçüm yöntemi	Diferansiyel sıcaklık ölçümü
Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,53 kg
Brüt ağırlık	0,536 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Analog hava akım sensörü

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi