

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.190 CMC III sensörleri

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.190 - CMC III sensörleri

CMC III genel sensör

## Özellikleri

Model numarası	DK 7030.190
Dizayn	Genel sensör
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir Sensörün, ilgili uygulamaya göre yapılandırılabilen iki dijital girişi ve bir analog girişi bulunur Dijital girişler 2x potansiyelsiz kontak denetimi, 2x S0-Bus (enerji ölçüm cihazları) veya 1x Wiegand arayüzü (harici Access sistemleri) olarak yapılandırılabilir. Analog giriş 4 - 20 mA arayüzü olarak kullanılabilir
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Ön: RAL 9005 Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Genel sensör
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan

## Özellikleri

Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı analog, 4 - 20 mA 2 dijital giriş/S0-Bus/Wiegand
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	32
PDU cihazı sayısı (maks.)	16
Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,125 kg
Brüt ağırlık	0,199 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CAN-Bus arayüzü üzerinden CMC III Processing Unit'e bağlantı için DK CMC III evrensel sensör, arayüzler: 2 x dijital giriş

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------

# Onaylar

---

Açıklamalar

Üreticinin bildirimi  
Uygunluk bildirimi