

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230

Alici-verici okuyucusu

Durum: 18.11.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Alıcı-verici okuyucusu CMC III için

Transponder kullanarak kontrollü kapı açılması için okuyucu üniteleri.

Özellikleri

Model No.	IT 7030.230
Dizayn	Alıcı-verici okuyucusu
Ürün açıklaması	CMC III transponder okuyucu, pano veya oda kapılarını etkinleştirmek için, CMC III CAN-Bus Access üzerinden CMC III Processing Unit tarafına bağlantı, transponder kartı ile etkinleştirme.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Entegre LED üzerinden durum göstergesi
Uygulamalar	Pano kapılarına veya bir oda kapısının yanına montaj için.
Çalışma şekli	Kapı, kullanıcı tarafından doğrulamadan sonra açılır. Erişim yetkileri, CMC III Proses Ünitesi yazılımı veya IoT arayüzü üzerinden ayarlanabilir Enerji beslemesi, CMC III CAN-Bus Unit Access'e bağlantı üzerinden gerçekleştirilir.
Malzeme	Plastik
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Alıcı-verici okuyucusu Bağlantı kablosu Kullanım kılavuzu TS 8 gözetleme camı için dengeleme paneli Montaj elemanları 3 transfer kartı
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	16
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	2
PU katılımcı sayısı (maks.)	16

Özellikleri

Bilgi	PoE üzerinden enerji beslemesi durumunda her bir PU için en fazla 5 katılımcı
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Ölçüler	Genişlik: 50 mm Yükseklik: 190 mm Derinlik: 25 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.25
Brüt ağırlık	0.296
Gümrük tarifesi numarası	85311095
EAN	4028177659582
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini
-------------	--