

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.284 VX IT için kapılar

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.284 - VX IT için kapılar Otomatik Kapı Açma için

VX IT gözetleme kapıları ve çelik sac kapılar, alarm durumunda otomatik açılma için havalandırma kapaklı



Özellikleri

Model numarası	VX 7030.284
Dizayn	Tek katlı güvenlik camı Kapağı açmak için yaylı amortisör Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar Klapeler akımsız durumda açıktır çelik sac kapılı iki parçalı, dikey bölmeli, havalandırma kapaklı Çerçeve: Çelik sac
Ürün açıklaması	Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır.

Özellikleri

Fayda	Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standardı sağlar Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıntı yapar Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmez Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır
Teknik özellikler	Havalandırma kapağının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken) Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir) Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m
Çalışma şekli	CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde) Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılabilir veya yangın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kolu kapı
DC'de	0,78 A
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.200 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20 hava tahliye kapağı kapalıyken
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	40 kg
Brüt ağırlık	43 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000261

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180101

Ürün açıklaması

VX IT (ADO) çelik sac kapı, 2 parçalı GxY 600x2200, RAL7035