


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7166.035**

**Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı**

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7166.035 - ereve sabitlemesi iin cihaz tabanı 600 mm, 800 mm dolap geniřliđi iin

482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj iin.

## Özellikleri

|                    |   |
|--------------------|---|
| Model numarası     | DK 7166.035   |
| Dizayn             | delikli   |
| Ürün açıklaması    | ereve montajı iin, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj iin.   |
| Fayda              | Sabitleme civataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir<br>Tutamaklar iin montaj deliđi mevcuttur   |
| Uygulamalar        | 482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj iin   |
| Malzeme            | elik sac   |
| Yüzey              | Boyalı  |
| Renk               | RAL 7035  |
| Teslimat kapsamı   | Delikli komponent rafı<br>4 ad. sabitleme pimi  |
| Montaj seçenekleri | Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme civataları ile birlikte 50 kg<br>Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg<br>Deđişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız |
| Tařıma kapasitesi  | 50 kg yüzey yükü  |
| Montaj talimatı    | i montaj düzlemi iin ek olarak iki sistem rayı gereklidir   |
| Bilgi              | Cihaz tabanının maksimum derinliđi = pano derinliđi - 100 mm  |
| Ölüler            | Geniřlik: 471 mm<br>Yükseklik: 29 mm<br>Derinlik: 600 mm  |

# Özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Şunlar için uygun            | Pano tipi: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Genişlik: 600 mm   |
| Paketteki adet               | 1 adet  |
| Net ağırlık                  | 3,12 kg   |
| Brüt ağırlık                 | 3,32 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)     | 14,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası     | 94039910  |
| ETIM 9                       | EC002620  |
| ECLASS 8.0                   | 27189261  |
| Ürün açıklaması              | DK Raf, dikme-19", sabit, delikli, 50kg, D:600mm  |