


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.530 CMC III sensörleri

Durum: 11.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.530 - CMC III sensörleri

Kabinlerdeki ve bölmelerdeki çeşitli parametreleri izlemek için.

Özellikleri

Model numarası	DK 7320.530
Dizayn	Giriş sensörü
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir CMC-TC sensörü kabin çerçevesine monte edilir. Manyetik bir karşı parça kapıya yapıştırılır Sensörde manyetik bir karşı parçanın olup olmadığı ve kapının kapalı olduğu sensör tarafından algılanır. Mıknatısın algılanmaması ve kapının böylece açılmaması kırmızı LED ile gösterilir.
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Pano: şeffaf
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Konektörlü bağlantı kablosu Köprü fişi Montaj açısı Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı

Özellikleri

Arayüzler	RJ12
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	32
Number subscribers per PDU note	Sırayla en fazla 5 sensör bağlanabildiğinden kullanıcı sayısı artar. Ancak sırayla anahtarlanan sensörler sadece bir sinyal verir.
Bilgi	Bu sensör bir CMC III CAN-Bus sensörü üzerinden CMC III'e bağlanır. 5 adet CMC-TC erişim sensörü MC III CAN-Bus erişim sensörüne bağlanabilir.
Ölçüm yöntemi	Dilli kontak, mıknatıs
Ölçüler	Genişlik: 78 mm Yükseklik: 20 mm Derinlik: 18 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,491 kg
Gümrük tarifesi numarası	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III erişim sensörü, CAN veri yolu sensörü aracılığıyla CMC III işlem ünitesine bağlantı için, arayüzler: RJ12, GYD: 78x20x18 mm

Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirimi Uygunluk bildirimi
-------------	--