

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7464.035**

**Çerçeve sabitlemesi için cihaz  
tabanı**

Durum: 01.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7464.035 - Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı 600 mm, 800 mm dolap genişliği için

482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj için.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7464.035
Dizayn	delikli
Ürün açıklaması	Çerçeve montajı için, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj için.
Fayda	Sabitleme civataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir Tutamaklar için montaj deliği mevcuttur
Uygulamalar	482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Delikli komponent rafı 2 ad. sabitleme rayı
Montaj seçenekleri	Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme civataları ile birlikte 50 kg Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg Değişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
Taşıma kapasitesi	100 kg yüzey yükü
Montaj talimatı	İç montaj düzlemi için ek olarak iki sistem rayı gereklidir
Bilgi	Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
Ölçüler	Genişlik: 471 mm Yükseklik: 45 mm Derinlik: 400 mm

# Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT TS IT Genişlik: 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,348 kg
Brüt ağırlık	5,629 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	21,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Raf, GYD:471x45x400, 100kg, RAL7035