

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7470.535**

**Teleskopik LWL-birleşim kutusu**

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7470.535 - Teleskopik LWL-birleşim kutusu

## Kilitlenebilir

Ek kasetlerini yerleştirmek içindir, teleskopik çekmece sistemi sayesinde optimum erişim.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7470.535
Ürün açıklaması	482,6 mm (19") bağlantı kutusu ayırma kasetlerinin takılmasına yöneliktir ve 482,6 mm (19") girişli her bir ağ dağıtıcısına monte edilebilir ve fiberoptik uç noktası ve ayrıca dağıtıcısı olarak kullanılabilir. Bağlantı kutusunun arka yüzü kablo girişi için komple açıktır, toza karşı koruma olarak bir yapışkanlı kablo tutucu şerit bulunur. Fiberoptik kabloları kablo bağları veya kablo kelepçeleriyle monte edilebilir, fiberoptik iki kablo ankraji ve kablo döşeme klipsleri her bir fiberoptik kablo döşemesi için sisteme uygun bir çözüm sunar.
Fayda	Ayırma kasetlerine ve kablo tuturmaya en ideal erişim teleskopik mekanizma ile sağlanır Değişken kaset girişi, tüm ayırma kasetleri için dönmeye karşı güvenli bir montaj sağlar Ön tarafa taşınan güvenlik kilidi izinsiz erişimlere karşı korur
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Ayırma kutusu Kablo döşeme klipsleri Emniyet kilidi Kaset kapağı Patch panel için montaj aksesuarları
Number of splicing cassettes max	4
Bilgi	Patch paneller ve ek kasetler olmadan teslimat
Montaj derinliği	363 mm
Yükseklik birimleri	2 U
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	6,414 kg
Brüt ağırlık	6,752 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
Ürün açıklaması	DK Fiber optik ekleme kutusu, çekmeceli, 2U