


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7486.735

Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7486.735 - ereve sabitlemesi iin cihaz tabanı 600 mm, 800 mm dolap geniřliđi iin

482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj iin.

Özellikleri

Model numarası	DK 7486.735
Dizayn	delikli
Ürün açıklaması	ereve montajı iin, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj iin.
Fayda	Sabitleme civataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir Tutamaklar iin montaj deliđi mevcuttur
Uygulamalar	482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj iin
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Delikli komponent rafı 2 ad. sabitleme rayı
Montaj seçenekleri	Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme civataları ile birlikte 50 kg Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg Deđişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
Tařıma kapasitesi	100 kg yüzey yükü
Montaj talimatı	i montaj düzlemi iin ek olarak iki sistem rayı gereklidir
Bilgi	Cihaz tabanının maksimum derinliđi = pano derinliđi - 100 mm
Ölüler	Geniřlik: 671 mm Yükseklik: 45 mm Derinlik: 700 mm

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT TS IT Genişlik: 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	10,637 kg
Brüt ağırlık	11,197 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	42,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Raf, GYD:671x45x700, 100kg, RAL7035