

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox, 19"

Durum: 08.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox, 19"

Küçük ağlarda, duvara montaj, masa altı veya masaüstü pano olarak kullanılabilir 19" kompakt pano.



Özellikleri

Model numarası	DK 7501.000
Ürün açıklaması	Küçük network ağları için kompakt 19" kabin.
Fayda	Duvara monteli, masa altı veya masaüstü kabinet olarak kullanılabilir Üç taraftan iç kurulum için kolay erişim Havalandırma boşluklarından pasif havalandırma Arka panel, fan yerleştirmek üzere hazırlanmıştır Kapı menteşesi serbest bir şekilde seçilebilir Yanlardaki 19" montaj bileşenlerinin yerden tasarruf sağlayan dikey montajı
Malzeme	Çelik sac Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Gözetleme kapılı pano Havalandırma boşluklu yan paneller (1 x sabit, 1 x geçmeli) Çatı ve tabanda kablo girişi için ön hazırlıklı Geçmeli arka panel, kablo girişi ve fan yerleşimi için hazırlıklı 19" montaj dikmesi, 5 HE, yatay ön ve arka, derinlik ayarlanabilir, düzlem mesafesi 434 - 489 Kapı, yan panel ve arka panelde güvenlik kilidi 12321 4 kendinden yapışkanlı plastik ayak
Yükseklik birimleri	5 U

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 540 mm Derinlik: 600 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği	5 U
Ana malzeme	Çelik sac
Taşıma kapasitesi	250 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)	250 N
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	16,188 kg
Brüt ağırlık	17,04 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Ürün açıklaması	DK Dikey pano, kompak 19" pano küçük ağırlar için, pasif soğutma için havalandırma yarıkları 5 U, GYD: 300x540x600 mm

Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirim
-------------	---------------------