

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.100 FlatBox

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.100 - FlatBox

Flat-Pack ambalajında pano. Optimum erişilebilirlik ve duvar veya bazalı pano olarak kullanım esnekliği.



## Özellikleri

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model numarası  | DK 7507.100  |
| Dizayn          | 19" montaj dikmeli   |
| Ürün açıklaması | Duvara montaj veya bağımsız kabin olarak esnek bir şekilde kullanılabilir. |
| Fayda           | Aletsiz hızlı montaj<br>Açık 19" çerçevede sistem donatımı                 |
| Malzeme         | Çelik sac<br>Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm                 |
| Yüzey           | Toz boyalı   |
| Renk            | RAL 7035   |

# Özellikleri

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Teslimat kapsamı                  | Flat-Pack ambalajında pano<br>1 duvar kısmı<br>2 temel destek kirişi<br>Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/tabana plakası<br>2 yan panel, kilitlenebilir<br>1 cam kapı, kilitlenebilir, emniyet kilidi 3524 E, kapı menteşesi seçilebilir<br>Aletsiz hızlı montaj bağlantı elemanları<br>Bütün pano parçalarını sisteme uygun bir şekilde topraklamak için topraklama seti<br>19" montaj dikmeli |
| Yükseklik birimleri               | 6 U   |
| Ölçüler                           | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 358 mm<br>Derinlik: 600 mm   |
| Bileşenler için montaj yüksekliği | 6 U   |
| Taşıma kapasitesi                 | maks. 300 N   |
| Bilgi                             | Maks. montaj derinliği: Derinlik - arka duvara kadar 58 mm<br>İki adet 19" montaj dikmesi arasındaki maks. montaj mesafesi: Derinlik - 104 mm<br>Kapı açılma açısı maksimum 210°'dir  |
| Ana malzeme                       | Çelik sac   |
| Paketteki adet                    | 1 adet  |
| Net ağırlık                       | 22,5 kg   |
| Brüt ağırlık                      | 23 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)          | 91,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF sınıfı hakkında açıklama      | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır   |
| Gümrük tarifesi numarası          | 94032080  |
| ETIM 9                            | EC002500  |
| ETIM 8                            | EC002500  |
| ECLASS 8.0                        | 27180208  |
| Ürün açıklaması                   | DK Flatbox, GYD:600x6HEx600mm, RAL 7035   |

# Onaylar

---

Açıklamalar

Üreticinin bildiriimi