

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.220 FlatBox

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.220 - FlatBox

Flat-Pack ambalajında pano. Optimum erişilebilirlik ve duvar veya bazalı pano olarak kullanım esnekliği.



Özellikleri

Model numarası	DK 7507.220
Dizayn	19" montaj çerçevesi
Ürün açıklaması	Duvara montaj veya bağımsız kabin olarak esnek bir şekilde kullanılabilir.
Fayda	Aletsiz hızlı montaj Açık 19" çerçevede sistem donatımı
Malzeme	Çelik sac Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Flat-Pack ambalajında pano 1 duvar kısmı 2 temel destek kirişi Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/tabana plakası 2 yan panel, kilitlenebilir 1 cam kapı, kilitlenebilir, emniyet kilidi 3524 E, kapı menteşesi seçilebilir Aletsiz hızlı montaj bağlantı elemanları Bütün pano parçalarını sisteme uygun bir şekilde topraklamak için topraklama seti 19" montaj çerçevesi
Yükseklik birimleri	21 U
Ölçüler	Genişlik: 700 mm Yükseklik: 1.025 mm Derinlik: 700 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği	21 U
Taşıma kapasitesi	maks. 750 N
Bilgi	Maks. montaj derinliği: Derinlik - arka duvara kadar 58 mm İki adet 19" montaj dikmesi arasındaki maks. montaj mesafesi: Derinlik - 104 mm Kapı açılma açısı maksimum 210°'dir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	49 kg
Brüt ağırlık	51 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	201,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Ürün açıklaması	DK Flatbox, GYD:700x21Ux700mm

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildirim