

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.618

TX CableNet ağ panoları

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.618 - TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

TX CableNet - Aşırı genişlik veya derinlik olmadan BT rackleri ile yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, bu BT network panosu daha küçük BT ağ yapılarında da kullanıma uygundur ve özelleştirilmiş iç donanımlar için zaten en uygun şekilde hazırlanmıştır.



Özellikleri

Model numarası	TX 7888.618
Dizayn	2. nesil gözetleme camlı yan panelli Tavan plakalı
Fayda	Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolamasında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti Hızlı erişim için vidalı yan paneller 19" profil rayları, derinliği ayarlanabilir Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, 1,2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano Önde ve arkada 19" profil raylı dolap iskeleti Yan duvarlar Arkadan gizli kablo girişi ve ortasında, bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı bulunan, yatay yönde vidalanmış çatı sacı.
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	24 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	445 mm
Dizayn	yan panelli
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı
Ön kapı tasarımı	Camlı kapı, tek parçalı 3 mm'lik tek camlı emniyet camı ile Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
Taşıma kapasitesi	5000 N
Yük kapasitesi (statik)	500 kg
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 20
Bilgi	Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	68 kg
Brüt ağırlık	78 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080

Özellikleri

ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, GYD: 600x1200x800 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK