

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.838

## TX CableNet ađ panoları

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.838 - TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack'inde birleştirir.



## Özellikleri

Model numarası	TX 7888.838
Dizayn	2. nesil havalandırmalı yan panelli
Fayda	Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolarında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti Hızlı erişim için vidalı yan paneller Genişliği ve derinliği ayarlanabilen 19" profil rayları ve asimetrik olarak monte edilmiş iç montaj seçeneği Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme	Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Renk	RAL 7035

# Özellikleri

Teslimat kapsamı	Önde havalandırılmalı kapı ve arkada arka kapılı pano Önde ve arkada 19" profil raylı dolap iskeleti Yan duvarlar Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile.
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	445 mm
Dizayn	yan panelli
Design doors	havalandırılmalı
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırılmalı
Ön kapı tasarımı	Çelik sac kapı, havalandırılmalı Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78
Taşıma kapasitesi	5000 N
Yük kapasitesi (statik)	500 kg
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	105 kg
Brüt ağırlık	106 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TX CableNet network panosu, 800x2000x800 mm, 42 U, havalandırılmalı, RAL 7035

# Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK

---