

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.616 PDU local metered

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.616 - PDU local metered

Tüketim verilerinin yerel ölçümü ile üst düzey güç dağıtımı - modern sunucu rackları ve Colocation bilgi işlem merkezleri için son derece uygundur.

Özellikleri

Model numarası	DK 7979.616
Dizayn	Kırmızı
Fayda	Akım (A); güç (kW); gerilim (V); frekans (Hz); enerji (kWh), faz açısı (°) entegre ölçümü Ölçme hassasiyeti \pm %2
Teknik özellikler	Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi Bağlantı kablosu, fişli, 3 m, H05VV-F3G4 mm ² Gerilim V, akım A, frekans Hz LCD ekran
Çalışma şekli	Faz veya besleme başına güç ölçümü
Malzeme	Alüminyum, boyalı, kırmızı, RAL 3020 benzeri Kapak: Plastik PA 6 GF30, siyah, RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı	Yerel ölçümlü PDU, 32 A, 1 fazlı, kırmızı 2 montaj dirseği
Measurement functions, description	Faz veya besleme başına ölçüm
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 47 mm Uzunluk: 1.308 mm
Priz sayısı ve tipi	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
Prizler	24 x C 13 6 x C 19 2 kutuplu, topraklamalı, siyah
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50 Hz/60 Hz
Nominal akım (maks.)	32 A

Özellikleri

Nominal güç	7,4 kW
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE
Direktifler	EMC direktifi 2014/30 / EU 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-5 °C...60 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm Pano tipi: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,3 kg
Brüt ağırlık	3,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Ürün açıklaması	Yerel enerji ölçümüne sahip PDU, kırmızı versiyon, 24x C13, 6x C19, koruyucu kontaklı 2 kutuplu, siyah, GYD: 44 x 1308 x 47 mm

Onaylar

Onaylar	Cyber Security Certificate
---------	----------------------------