

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.916

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.916 - Modüler pano sistemi VX25 Mercedes-Benz Integra standardı

Bir kablolama sistemi kurmak için Daimler Integra pano, arka kapılı veya geçmeli arka panelli, montaj plakasız.

Özellikleri

Model numarası	VX 7993.916
Dizayn	Arka kapı ile
Ürün açıklaması	Yatay ve dikey tüm kesit seviyelerinde çepeçevre 25 mm DIN yapısal deliklere sahip haddelenmiş içi boş bölümlerden oluşan sabit simetrik profil çerçevesi. Yerden tasarruf sağlayan iç kurulum için iki montaj seviyeli profiller, dikey ve yatay pano profillerine montaj için aynı şasi, dışarıdan erişilebilir montaj seviyeleri. Sadece birkaç parça ile her yöne basit ve sağlam sıralama. 3'e bölünmüş, çıkarılabilir ve değiştirilebilir, kablo giriş plakası. Altta 25 mm zemin boşluğuna sahip köpük contalı ve çubuk kilitli kapılar.
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı Taban sacları: Çinko kaplamalı Boru şeklindeki kapı çerçevesi, galvanizli
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Dört taşıma halkası ile vidalanmış tavan plakası 2568.000 Kablo giriş plakaları montaj plakasız Kutu profilli çerçeveli ön kapı, takılı 180° menteşeler 8618.330 ve takılı çift dilli kilitleme parçası 8618.306 ile Kutu profilli kapı çerçevesine sahip arka kapı, monte edilmiş 130° menteşe ve monte edilmiş çift dilli kilitleme parçası 8618.306 ile Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir.
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 500 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Kapı adeti	1
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	94032080