

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.325

Devrilme koruması

Durum: 13.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.325 - Devrilme koruması VX IT için

VX IT için isteğe bağlı dengeleyici (stabilizatör), yerinde her zaman sonradan donatılabilir.

Özellikleri

Model numarası	VX 5301.325
Ürün açıklaması	VX IT için isteğe bağlı dengeleyici (stabilizatör), yerinde her zaman sonradan donatılabilir. Bu amaçla ön kapı açıkken ve pano yüksekliğine göre hizalanmış olarak pano iskelesinin dikey profillerine takılır. Bu, panonun kapladığı alanı artırır ve böylece yerleşik bileşenler panonun dışına çekildiğinde veya öne monte edildiğinde panonun eğilme momentini azaltır. Pano tabana vidalanamıyorsa veya bir pano sırasına sabitlenemiyorsa mobil bir alternatif olarak hizmet eder. Kurulumdan sonra devrilme koruması kolayca çıkarılabilir. Devrilme koruması, pano çerçevesi üzerinde bir taban olmadan ve 200 mm yüksekliğe kadar dengeleme ayakları veya bir baza ile birlikte kullanılabilir. Sinyal rengindeki göz alıcı boya, kullanım sırasında tökezleme riskini azaltır.
Malzeme	Çelik sac, boyalı RAL 3001 (sinyal kırmızısı)
Teslimat kapsamı	2 adet ayarlanabilir devrilme koruma ayağı, aletsiz hızlı montaj
Taşıma kapasitesi	Maksimum çekme ağırlığı: 200 kg, ağırlık merkezi panonun önünden 250 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,75 kg
Brüt ağırlık	3,22 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	24,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Özellikleri

Ürün açıklaması

Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary.