

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8228.000

## Modüler pano sistemi VX25

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8228.000 - Modüler pano sistemi VX25 Temel pano

Pano yapımında standart: Bir veya iki ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan sacı, bölünmüş kablo giriş plakalı pano çerçevesi. Verimli pano büyütme için mükemmel şekilde uygun.



## Özellikleri

Model numarası	VX 8228.000
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan sacı Arka panel Kablo giriş plakaları Montaj plakası 2 montaj rayı 18 x 39 mm Kilit: 3 mm double-bit

# Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 800 mm
Montaj plakası (G x Y)	1.099 mm x 2.096 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK10
Kapı adeti	2
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	193 kg
Brüt ağırlık	210 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	554,92 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX Baying enclosure system, WHD: 1200x2200x800 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

# Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------

# Onaylar

---

Sertifikalar

Yüzey

---

Açıklamalar

Üreticinin bildiri  
Uygunluk bildiri  
Uygunluk bildiri UK  
PCF-declaration