

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.022 Kombi raylar

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.022 - Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Kablo kelepçeleriyle kablo tutturmak için C profil rayı ve kablo yönlendirmek için T başlı kablo kılavuz rayı kombinasyonu. Kablolar isteğe bağlı olarak kablo kelepçeleri, kablo bağları veya cırt bantlarla kombine raya sabitlenebilir ve gerginlikten arındırılabilir.

Özellikleri

Model numarası	VX 5302.022
Ürün açıklaması	Kablo kelepçeleriyle kablo tutturmak için C profil rayı ve kablo yönlendirmek için T başlı kablo kılavuz rayı kombinasyonu. Kablolar isteğe bağlı olarak kablo kelepçeleri, kablo bağları veya cırt bantlarla kombine raya sabitlenebilir ve gerginlikten arındırılabilir.
Fayda	Pano çerçevesinin hem iç hem de dış tarafına montaj mümkündür
Uygulamalar	VX çerçeve iskeletinde yönlendirilmiş kabloların kablo yönlendirmesi ve gerilimin azaltılması için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri	Pano çerçevesinin dikey dikmeleri arasında doğrudan vida bağlantısı
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT TX CableNet Genişlik: = 1.000 mm Derinlik: = 1.000 mm
Genişlik için uygun	1.000 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,72 kg
Brüt ağırlık	2,62 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	9,9 kg CO2 eq (Cat B)

Özellikleri

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Ürün açıklaması	Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm