

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.168

### Çapraz travers

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.168 - apraz travers VX IT 19" profil rayları iin

800 mm geniřlięinde VX IT network/sunucu panolarına dinamik profil rayının derinlik ve geniřlik-deęiřken montajı iin.

## Özellikleri

Model numarası	VX IT 5302.168
Dizayn	VX IT 19 "profil rayı iin, dinamik
Ürün açıklaması	800 mm geniřlięinde VX IT network / sunucu panolarına standart 19" montaj dikmesinin geniřlik-deęiřken montajı iin.
Fayda	<p>Simetrik veya asimetrik büyütme mümkün</p> <p>Kablo soęutma veya LCP'nin (Sıvı Soęutma Ünitesi) tek taraflı, asimetrik (yanal ofset) kurulumla entegrasyonu iin daha fazla alan 21", 23" veya 24" bileřenlerle alternatif büyütme iin 19" profil raylarını entegre etmek iin ideal</p> <p>Entegre bir rack iklimlendirme sisteminin enerji verimlilięini artırmak iin 19" montaj düzleminin etrafındaki alan, hava yönlendirme saclarıyla kaplanabilir ve böylelikle soęutucu hava akımı hedefe yönelik kullanılabilir ve egzoz gazı azaltılır</p>
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Tařıma kapasitesi	Bu apraz travers üzerindeki bir montaj düzleminin maksimum yükleme kapasitesi montaj katı bařına 7.500 N veya pano bařına 15.000 N deęerindedir.
Montaj talimatı	<p>Doęrudan pano erevesine sabitlenir. Kullanım sadece montaj dikmesinin alt kısmında gerekleřir.</p> <p>VX IT profil rayı standardı 5302167 iin apraz traversler üst tarafa eklenir. Profil raylarını apraz traverslere vidalamak üzere VX IT 19" profil rayları 5302169 iin bir montaj aparatı gereklidir.</p>
řunlar iin uygun	<p>Pano tipi: VX IT</p> <p>Geniřlik: = 800 mm</p>

## Özellikleri

Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	6,1 kg
Brüt ağırlık	6,3 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	19" dinamik için VX IT travers, 800 mm genişliğinde VX IT network/sunucu kabinlerinde altta, dinamik, değişken derinlik ve genişliğe sahip profil raylarını sabitlemek için.