

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.150 PC pano sistemi

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.150 - PC pano sistemi

Monitörden bilgisayara ve klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli şekilde muhafaza edilmesi. En iyi kullanım konforu ve modern tasarım. Neme ve kire, ısı dalgalanmalarına ve yetkisiz erişime karşı mükemmel koruma.



## Özellikleri

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model numarası  | PC 5366.150  |
| Dizayn          | üst cam kapılı, klavye rafı ve cihaz tabanı  |
| Ürün açıklaması | Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma. |
| Malzeme         | Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac<br>Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik<br>Kapı kaplamaları: Alüminyum<br>Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı   |
| Yüzey           | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya  |
| General colour  | RAL 7035   |
| Renk            | Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035<br>Tutamak: RAL 7015<br>Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015   |

# Özellikleri

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Teslimat kapsamı                     | Pano, kapı, arka kapı<br>Kablo giriş plakaları<br>Gözetleme penceresi, üst<br>Katlanabilir klavye<br>Cihaz tabanı         |
| Ölçüler                              | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 1.600 mm<br>Derinlik: 636 mm   |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55   |
| NEMA koruma sınıfı                   | NEMA 12   |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1<br>Tip 12   |
| Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)          | 497 x 50 x 250 mm<br>497 x 60 x 200 mm  |
| Ana malzeme                          | Çelik sac   |
| Paketteki adet                       | 1 adet  |
| Net ağırlık                          | 85,5 kg   |
| Brüt ağırlık                         | 88 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)             | 373,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF sınıfı hakkında açıklama         | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır             |
| Gümrük tarifesi numarası             | 94032080  |
| ETIM 9                               | EC002502  |
| ECLASS 8.0                           | 27180501  |
| Ürün açıklaması                      | PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf |

## Onaylar

# Onaylar

---

|              |   |
|--------------|---|
| Onaylar      | UL + C-UL (listed)                          |
| Sertifikalar | Yüzey                                       |
| Açıklamalar  | Uygunluk bildirimi<br>Uygunluk bildirimi UK |

---