

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.200

## PC pano sistemi

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.200 - PC pano sistemi

Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.

## Özellikleri

Model numarası	PC 5366.200
Dizayn	üst cam kapılı, pano ön yapısı ve cihaz tabanı
Ürün açıklaması	Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
Malzeme	Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik Kapı kaplamaları: Alüminyum Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj alanı, destek: toz boyalı
Renk	Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035 Tutamak: RAL 9006 benzeri Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015
Teslimat kapsamı	Pano, kapı, arka kapı Gözetleme penceresi, üst Kumanda masası ön yapısı Cihaz tabanı
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 636 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)	540 x 40 x 175 mm

## Özellikleri

Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	93,5 kg
Brüt ağırlık	95,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Ürün açıklaması	PC Pano GYD:600x1600x636mm, camlı üst kısım

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK