

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5380.830

Kablo yönetim kabini VX IT

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5380.830 - Kablo yönetim kabini VX IT

Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan LCP kurulumlarında boş kutu olarak kullanılabilir.



Özellikleri

Model numarası	VX 5380.830
Ürün açıklaması	Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan Liquid Cooling Package (LCP) kurulumlarında boş pano olarak.
Fayda	Kablo fazlalıklarının optimal yerleştirilmesi ve yapıli kablo yönetimi
Uygulamalar	Tam donatılı ağ ve sunucu rackları arasında kablo manevra panosu olarak İki kabin sırasında LSP sayısının tek olması halinde soğuk/sıcak koridorlarında simetrik dengeleme için boş kutu olarak LSP kurulumlarının sonradan donatımı için yer tutucu olarak
Malzeme	Çelik sac Alüminyum
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Ön ve arka kapılı pano çatısı Alüminyum kapı, ön, siyah dizaynli kapama paneli ile kapatılmış, 180° menteşe Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Fırçalı kablo giriřli 2 Tavan/tabana plakası 3 VX sistem çerçevesi solda ve sağda montaj edilmiştir
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Dizayn	Kablo yönetim panosu
Bilgi	Bir kabin sırasının başlangıcı/bitişinde kurulum için bir yan duvar gereklidir
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	90 kg
Brüt ağırlık	90 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Ürün açıklaması	VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm

Onaylar

Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini