

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5513.790

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5513.790 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, IP 55, boş kabin

TS IT, kapalı, kabin kliması için. Farklı boyut modellerinde bireysel genişletme için 19" iç yapı olmadan boş kabin olarak IP 55'e kadar koruma türüyle temin edilebilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 5513.790
Malzeme	Çelik sac Alüminyum
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile Alüminyum ön gözetleme camı (180°) Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Tavan plakası, tek parçalı, kapalı Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon) Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 1.000 mm
Design doors	İzolasyonlu, IP 55
Dizayn 19" seviyesi	19" iç yapılandırma yok

Özellikleri

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir Yükseklik x derinlikli kabinlerde: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm modellerinde uygun yan paneller opsiyonel olarak temin edilebilir ve kabine monteli olarak teslim edilir
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	87,3 kg
Brüt ağırlık	99 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	DK TS IT Kabin, GYD:600x47Ux1000mm, ÖCAS, IP 55

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirim