

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5834.580

## SE 8 sistem tekli pano

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5834.580 - SE 8 sistem tekli pano IP 66/NEMA 4

Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Arttırılmış koruma seviyesi IP66 / NEMA 4. Montaj süresini kısaltan yekpare yan paneller.

## Özellikleri

|  |  |
|--|--|
| Model numarası                         | SE 5834.580  |
| Ürün açıklaması                        | Sistemin tekli kabini TS 8 platformu temelindedir. TS 8 iç kurulum için sistem aksesuarları sınırsız olarak kullanılabilir.  |
| Malzeme                                | Pano: Çelik sac 1,5 mm<br>Kapı: Çelik sac, 2,0 mm<br>Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm<br>Taban: Çelik sac, 1,5 mm<br>Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm  |
| Yüzey                                  | Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştanoz boyalı, dokulu boyalı<br>Montaj plakası: Çinko kaplamalı<br>Taban: Daldırma astar boyalı ve toz kaplamalı, yapı boyası  |
| Renk                                   | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı                       | Pano, üstten ve yandan kaynaklı<br>Kapı(lar)<br>Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir<br>Montaj plakası<br>Zemin, kapalı<br>Arka panel, sökülebilir<br>Kilit: 3 mm double-bit<br>2 TS montaj rayı 18 x 38 mm |
| Ölçüler                                | Genişlik: 800 mm<br>Yükseklik: 2.000 mm<br>Derinlik: 600 mm  |
| Montaj plakası (G x Y)                 | 699 mm x 1.896 mm  |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 66  |

## Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| NEMA koruma sınıfı       | NEMA 4<br>NEMA 3R                         |
| Kapı adeti               | 1   |
| Ana malzeme              | Çelik sac                                 |
| Paketteki adet           | 1 adet                                    |
| Net ağırlık              | 151,9 kg                                  |
| Brüt ağırlık             | 156,6 kg                                  |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080                                  |
| ECLASS 8.0               | 27180101                                  |
| Ürün açıklaması          | SE Pano GYD:800x2000x600mm, IP 66/NEMA 4X |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed)                              |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |