

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5846.500

## SE 8 sistem tekli pano

Durum: 12.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5846.500 - SE 8 sistem tekli pano

Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik sac pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Pano genişlikleri 600 ila 1800 mm. Profilli yan paneller sayesinde daha kısa montaj süresi.



## Özellikleri

|                  |  |
|------------------|--|
| Model numarası   | SE 5846.500  |
| Malzeme          | Pano: Çelik sac 1,5 mm<br>Kapı: Çelik sac, 2,0 mm<br>Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm<br>Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm<br>Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm  |
| Yüzey            | Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştanoz boyalı, dokulu boyalı<br>Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı   |
| Renk             | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı | Pano, üstten ve yandan kaynaklı<br>Kapı(lar)<br>Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.<br>Montaj plakası<br>Kablo giriş plakaları<br>Arka panel, sökülebilir<br>Kilit: 3 mm double-bit<br>2 TS montaj rayı 18 x 38 mm<br>Arka panel, iki parçalı |

## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Ölçüler                                | Genişlik: 1.800 mm<br>Yükseklik: 2.000 mm<br>Derinlik: 500 mm |
| Montaj plakası (G x Y)                 | 1.699 mm x 1.896 mm   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 55   |
| NEMA koruma sınıfı                     | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| IK kodu                                | IK10  |
| Kapı adeti                             | 2   |
| Ana malzeme                            | Çelik sac   |
| Paketteki adet                         | 1 adet  |
| Net ağırlık                            | 273 kg  |
| Brüt ağırlık                           | 282 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası               | 94032080  |
| ECLASS 8.0                             | 27180101  |
| Ürün açıklaması                        | SE Pano GYD:1800x2000x500mm, RAL 7035                         |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed)                              |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |