

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.600

VX SE sistem tekli pano

Durum: 17.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.600 - VX SE sistem tekli pano Paslanmaz elik

Saęlam pano gvdeli paslanmaz elikten yapılmıř tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli ereveli. VX25 modler pano sistemi ile tam uyumlu. Pano geniřlikleri 600 ile 1200 mm arasında. Yan panellerin montajı gerekmedięinden verimlilik artar.



zellikleri

Model numarası	SE 5850.600
Malzeme	Kutu: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dıřı firalanmıř Kapı: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dıřı firalanmıř Arka duvar: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dıřı firalanmıř Taban sacları: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montaj plakası: elik sac, 3,0 mm
Yzey	Pano, kapı ve arka duvar: Firalanmıř, kum kalınlıęı 400 Taban sacları: parlak Montaj plakası: inko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Pano, stten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteře yer deęiřtirebilir. Arka panel, sklebilir Montaj plakası Kablo giriř plakaları Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	499 mm x 1.496 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 3R NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 2 Tip 3 Type 3R Tip 12
IK kodu	IK10
Kapı adeti	1
Bilgi	Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	86,7 kg
Brüt ağırlık	87,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front

Onaylar

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration
