

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.530

Parça montaj plakaları

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.530 - Para montaj plakaları VX, VX SE, PC, IW için

Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar

Özellikleri

Model numarası	VX 8617.530
Ürün açıklaması	Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar.
Malzeme	elik sac, 2,5 mm
Yüzey	inko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Kapı genişlięi için uygun	600 mm
Montaj seçenekleri	Montaj işlemleri isteęe göre dikey montaj yüzeyinde dik olarak veya yatay montaj yüzeyinde yatay olarak yapılabilir Sabitleme doğrudan pano profilinde yapılır Önceden ayarlanmış bir konfigürasyonda bağlantı, sistem rayı üzerinden panoda herhangi bir montaj seviyesinde yapılabilir Kısmi montaj plakalarının arka arkaya çok kademeli montajında, arkadaki düzeyle hızlı erişim için menteşe bağlantısı üzerinden dikey olarak menteşelenebilir
Bilgi	VX SE, PC, IW içine montaj için VX adaptör rayı gereklidir
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Derinlik: 500 mm
Pano tipi için uygun	VX VX SE PC

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX SE PC Genişlik: = 600 mm Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,5 kg
Brüt ağırlık	6,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	24,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Ürün açıklaması	VX Kısmi montaj plakası, ölçüler: 500x500 mm