

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.580

## Parça montaj plakaları

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.580 - Para montaj plakaları VX, VX SE, PC, IW için

Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar

## Özellikleri

Model numarası	VX 8617.580
Ürün açıklaması	Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar.
Malzeme	elik sac, 2,5 mm
Yüzey	inko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Kapı genişlięi için uygun	800 mm
Montaj seçenekleri	Montaj işlemleri isteęe göre dikey montaj yüzeyinde dik olarak veya yatay montaj yüzeyinde yatay olarak yapılabilir Sabitleme doğrudan pano profilinde yapılır Önceden ayarlanmış bir konfigürasyonda bağlantı, sistem rayı üzerinden panoda herhangi bir montaj seviyesinde yapılabilir Kısmi montaj plakalarının arka arkaya çok kademeli montajında, arkadaki düzeye hızlı erişim için menteşe bağlantısı üzerinden dikey olarak menteşelenebilir VX SE'de dikey pano profilinde adaptör rayı VX ile bağlantılı olarak
Bilgi	VX SE, PC, IW içine montaj için VX adaptör rayı gereklidir
Ölçüler	Genişlik: 700 mm Derinlik: 700 mm
Pano tipi için uygun	VX VX SE PC

## Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX SE PC Genişlik: = 800 mm Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	11,271 kg
Brüt ağırlık	11,864 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	45,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Ürün açıklaması	VX Kısmi montaj plakası, ölçüler: 700x700 mm