


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.600

Parça montaj plakaları

Durum: 14.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.600 - Para montaj plakaları VX, VX SE, PC, IW için

Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar

Özellikleri

Model numarası	VX 8617.600
Ürün açıklaması	Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar.
Malzeme	Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Kapı genişliği için uygun	1.000 mm
Montaj seçenekleri	Montaj işlemi isteğe göre dikey montaj yüzeyinde dik olarak veya yatay montaj yüzeyinde yatay olarak yapılabilir Sabitleme doğrudan pano profilinde yapılır Önceden ayarlanmış bir konfigürasyonda bağlantı, sistem rayı üzerinden panoda herhangi bir montaj seviyesinde yapılabilir Kısmi montaj plakalarının arka arkaya çok kademeli montajında, arkadaki düzeye hızlı erişim için menteşe bağlantısı üzerinden dikey olarak menteşelenebilir
Bilgi	VX SE, PC, IW içine montaj için VX adaptör rayı gereklidir
Ölçüler	Genişlik: 900 mm Derinlik: 400 mm
Pano tipi için uygun	VX VX SE PC

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX SE PC Genişlik: = 1.000 mm Derinlik: = 500 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,365 kg
Brüt ağırlık	8,805 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	33,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Ürün açıklaması	VX Kısmi montaj plakası, ölçüler: 900x400 mm