

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.610

## Parça montaj plakaları

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.610 - Para montaj plakaları VX, VX SE, PC, IW için

Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar

## Özellikleri

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Model numarası            | VX 8617.610  |
| Ürün açıklaması           | Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Paralı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar.  |
| Malzeme                   | Çelik sac, 2,5 mm  |
| Yüzey                     | Çinko kaplama  |
| Teslimat kapsamı          | Montaj malzemeleri dahil   |
| Kapı genişliği için uygun | 1.000 mm   |
| Montaj seçenekleri        | Montaj işlemi isteğe göre dikey montaj yüzeyinde dik olarak veya yatay montaj yüzeyinde yatay olarak yapılabilir<br>Sabitleme doğrudan pano profilinde yapılır<br>Önceden ayarlanmış bir konfigürasyonda bağlantı, sistem rayı üzerinden panoda herhangi bir montaj seviyesinde yapılabilir<br>Kısmi montaj plakalarının arka arkaya çok kademeli montajında, arkadaki düzeye hızlı erişim için menteşe bağlantısı üzerinden dikey olarak menteşelenebilir |
| Bilgi                     | VX SE, PC, IW içine montaj için VX adaptör rayı gereklidir   |
| Ölçüler                   | Genişlik: 900 mm<br>Derinlik: 500 mm   |
| Pano tipi için uygun      | VX<br>VX SE<br>PC  |

# Özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Şunlar için uygun            | Pano tipi: VX<br>VX SE<br>PC<br>Genişlik: = 600 mm<br>= 1.000 mm<br>Derinlik: = 600 mm                        |
| Paketteki adet               | 1 adet  |
| Net ağırlık                  | 11 kg   |
| Brüt ağırlık                 | 11,36 kg  |
| PCF/VE (beşikten kapiya)     | 43,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası     | 94039910  |
| ETIM 9                       | EC000213  |
| ECLASS 8.0                   | 27409216  |
| Ürün açıklaması              | VX Kısmi montaj plakası, ölçüler: 900x500 mm  |