

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.400 Kompakt-Panel

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.400 - Kompakt-Panel

Alüminyum profilden zarif tasarımlı kumanda panosu. Küçük kumanda panelleri için ideal. Çok yönlü iç donatım



Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Model numarası | CP 6340.400 |
| Dizayn | CP 40 için 90 x 71 mm taşıyıcı kol bağlantılı, çelik |
| Ürün açıklaması | Ön panellere monte edilen küçük kontrol üniteleri için. Ön panel arkadan yerleştirilir ve iç taraftan sıkma kelepçesi ile sabitlenir. Malzeme kalınlıkları 2 ile 6 mm arasında olan özel ön panellerin kullanılması mümkündür. Soldan veya sağdan menteşeli arka panel. Çelik CP40 taşıyıcı kol sistemi için çatı bağlantısı ve desteği. |
| Malzeme | Tavan plakası, taban plakası: Çinko pres döküm Arka panel: Alüminyum Yan parçalar: Çekme alüminyum profil Vidalı kapak: Plastik |
| Yüzey | Tavan plakası, taban plakası, yan parçalar: Toz kaplamalı Arka panel: Doğal eloksallı |
| Renk | RAL 7024 |
| Teslimat kapsamı | Tavan plakası Taban plakası Arka panel Yan parçalar Vidalı kapak Conta ve sıkma vidası dahil |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ölçüler | Genişlik: 315 mm Yükseklik: 388 mm Derinlik: 87 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Ön panel genişliği için uygun | 252 mm |
| Ön panel yüksekliği için uygun | 350 mm |
| Dizayn | Arkadan servis erişimi |
| Ana malzeme | Alüminyum |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 4,15 kg |
| Brüt ağırlık | 5,56 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Ürün açıklaması | CP Kompakt panel, S, GYD:315x388x87mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |
|-------------|---|