


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.700

## Montaj rayı 14 x 39 mm

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.700 - Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapiya takılan cihazları vb. sabitlemek için



## Özellikleri

Model numarası	VX 8619.700
Ürün açıklaması	Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapiya takılan cihazları vb. sabitlemek için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Distance between fixing points	275 mm
Kapı genişliği için uygun	400 mm
VX montaj seçenekleri	In door width 400 mm
AX montaj seçenekleri	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Pano genişliği 300 mm
AX plastik için montaj seçenekleri	In door width 400 mm
3 parçalı AX için montaj seçenekleri	Pano derinliği 473 mm

## Özellikleri

CX montaj seçenekleri	Masa tabanında pano derinliği 400 mm Tek parça konsol tabanında pano derinliği 400 mm
Montaj talimatı	AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Bilgi	Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya dış açan M5 vidalar gereklidir
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX AX AX plastik Duvara monte pano AX, 3 parçalı Tek Parça konsol CX CX konsol alt parçası Suitable for width or height or depth: 400 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,68 kg
Brüt ağırlık	0,686 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	4,56
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 400 mm

## Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------