


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.730

Montaj rayı 14 x 39 mm

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.730 - Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapiya takılan cihazları vb. sabitlemek için



Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | VX 8619.730 |
| Ürün açıklaması | Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapiya takılan cihazları vb. sabitlemek için |
| Malzeme | Çelik sac |
| Yüzey | Çinko kaplama |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Distance between fixing points | 675 mm |
| Kapı genişliği için uygun | 800 mm |
| VX montaj seçenekleri | In door width 800 mm |
| VX SE montaj seçenekleri | In door width 800 mm |
| AX montaj seçenekleri | In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
| AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri | Pano yüksekliği 800 mm |
| AX plastik için montaj seçenekleri | In door width 800 mm |
| PC montaj seçenekleri | In door width 800 mm |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|---|
| CX montaj seçenekleri | In door width 800 mm |
| VX baza montaj seçenekleri | Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği 850 mm |
| Montaj talimatı | AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte |
| Bilgi | Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya dış açan M5 vidalar gereklidir |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX VX SE PC AX AX plastik Tek Parça konsol CX CX konsol alt parçası Suitable for width or height or depth: 800 mm |
| Şunlar için uygun | Baza sistemi VX |
| Paketteki adet | 4 adet |
| Net ağırlık | 1,4 kg |
| Brüt ağırlık | 1,588 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Ürün açıklaması | VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 800 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|-----------------|
| Açıklamalar | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|