

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6720.000

## CX konsol üst parçası

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6720.000 - CX konsol üst parçası

Dört genişlik, özelleştirilmiş izleme ve CX Pano sisteminin üç parçalı tasarımını için en iyi koşulları sunar.



## Özellikleri

Model numarası	CX 6720.000
Dizayn	Üst parça
Ürün açıklaması	Dört genişlik, özelleştirilmiş izleme ve CX Pano sisteminin üç parçalı tasarımını için en iyi koşulları sunar.
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano Alttan menteşeli kapak, kapak tutucu dahil Taban, özel kablo girişi için açık Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 515 mm
Üst derinlik	125 mm
Alt derinlik	245 mm
IK kodu	IK10
Bilgi	3 parçalı konsol yapısı için bir konsol orta parçası ve konsol alt parçası gereklidir

## Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Ana malzeme	Çelik sac
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 515 mm Üst derinlik: 125 mm Alt derinlik: 245 mm
Kilit sayısı	2
Kilit modeli	Cam-lock ile
Kapak parçası	3 mm double-bit
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15 kg
Brüt ağırlık	16,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Ürün açıklaması	CX konsol sistemi, 3 parçalı montaj için konsol üst parçası, G: 600 mm, çelik sac

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini