

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6723.000

CX konsol üst parçası

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6723.000 - CX konsol üst parçası

Dört genişlik, özelleştirilmiş izleme ve CX Pano sisteminin üç parçalı tasarımını için en iyi koşulları sunar.



Özellikleri

Model numarası	CX 6723.000
Dizayn	Üst parça
Ürün açıklaması	Dört genişlik, özelleştirilmiş izleme ve CX Pano sisteminin üç parçalı tasarımını için en iyi koşulları sunar.
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano Alttan menteşeli kapak, kapak tutucu dahil Taban, özel kablo girişi için açık Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler	Genişlik: 1.600 mm Yükseklik: 515 mm
Üst derinlik	125 mm
Alt derinlik	245 mm
IK kodu	IK10
Bilgi	3 parçalı konsol yapısı için bir konsol orta parçası ve konsol alt parçası gereklidir

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Ana malzeme	Çelik sac
Ölçüler	Genişlik: 1.600 mm Yükseklik: 515 mm Üst derinlik: 125 mm Alt derinlik: 245 mm
Kilit sayısı	3
Kilit modeli	Cam-lock ile
Kapak parçası	3 mm double-bit
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 3 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	39 kg
Brüt ağırlık	40 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Ürün açıklaması	CX konsol sistemi, 3 parçalı montaj için konsol üst parçası, G: 1600 mm, çelik sac

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini