

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.740

Endüstriyel iş istasyonları

Durum: 27.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.740 - Endüstriyel iş istasyonları

Endüstriyel iş istasyonlarına yönelik VX SE temelli alt pano bölümü.



Özellikleri

Model numarası	IW 6900.740
Dizayn	Çalışma tablası, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı
Malzeme	Pano, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı: Çelik sac Çalışma tablası: Sunta (her iki tarafı plastik (kenar bandı) katmanlı)
Yüzey	Pano: Daldırma astar üstüne dıştanoz boyalı, dokulu boyalı
Renk	Dekor kaplamalar: RAL 7015
Teslimat kapsamı	Pano, yandan kaynaklı Kablo giriş plakası, üç parçalı Yükseklik ayar ayakları Çalışma tablası, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı Çalışma tablası, GxYxD 610 x 38 x 645 mm
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.000 mm Derinlik: 645 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54
Çalışma tezgahlı boyutlar	Genişlik: 610 mm Yükseklik: 1.043 mm Derinlik: 645 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	71 kg
Brüt ağırlık	74 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	281,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Ürün açıklaması	IW Endüstriyel İş İstasyonu, muhafaza, GYD: 600x1000x645 mm, çalışma tezgahlı, klavye çekmeceli, önde tasarım kapı, arka kapı

Onaylar

Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini