

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.140 Sensörler

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.140 - Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Hava akışı sensörü, hava akışındaki mevcut hava hızını ölçer ve akış dalgalanmalarını algılayabilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 7010.140
Dizayn	Hava akışı sensörü
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir Hava akışı sensörü, hava akışına monte edilen harici bir algılayıcıya sahiptir Isı kayıpları ile sensör hava akımını ölçer ve akım dalgalanmalarını tespit eder
Malzeme	Plastik
Yüzey	Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemesi dâhil harici hava akımı sensörü Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Veri yolu sistemi arayüzleri	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı Terminal
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı Soket

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	0...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,501 kg
Gümrük tarifesi numarası	85319000
Ürün açıklaması	CMC III Processing Unit'e bağlantı için hava akışı sensörü, ölçüler: 110 x 30 x 40 mm, muhafaza: RAL 7035, ön yüz: RAL 9005

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini