

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.150 Sensörler

Durum: 16.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.150 - Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Diferansiyel basınç sensörü, iki noktadaki hava basıncını ölçer ve ölçüm noktaları arasındaki basınç farkını gösterir.

## Özellikleri

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası            | DK 7010.150                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dizayn                    | Diferansiyel basınç sensörü                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fayda                     | Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama<br>Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.                                                                                                                                                              |
| Uygulamalar               | IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.<br>Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.                                                                                                                                                                                      |
| Çalışma şekli             | Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir<br>Diferansiyel basınç sensörü, odadaki iki noktadaki hava basıncını ölçer ve ölçüm noktaları arasındaki basınç farkını gösterir<br>Odadaki iki nokta, sensöre bağlanan ince bir hortum yardımıyla tanımlanır |
| Malzeme                   | Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yüzey                     | Ön: düz<br>Kutu: Dokulu                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Renk                      | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teslimat kapsamı          | Sensör<br>Montaj plakası<br>Montaj malzemeleri dahil                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAN veri yoluna bağlantı  | Doğrudan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arayüzler                 | 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ölçüler                   | Genişlik: 110 mm<br>Yükseklik: 30 mm<br>Derinlik: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Özellikleri

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hava nemi (yoğuşmayan)   | 0...95 %                                                                                                                             |
| Paketteki adet           | 1 adet                                                                                                                               |
| Net ağırlık              | 0,333 kg                                                                                                                             |
| Brüt ağırlık             | 0,383 kg                                                                                                                             |
| Gümrük tarifesi numarası | 85319000                                                                                                                             |
| Ürün açıklaması          | CMC III Processing Unit'e bağlantı için diferansiyel basınç sensörü, ölçüler: 110 × 30 × 40 mm, muhafaza: RAL 7035, ön yüz: RAL 9005 |

## Onaylar

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi |