

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.120 CMC III sensörleri

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.120 - CMC III sensörleri

CMC III erişim sensörü



Özellikleri

Model numarası	DK 7030.120
Dizayn	Kızıl ötesi erişim sensörü
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir CMC III kızılötesi erişim sensörü kızılötesi ışıkla kabin kapısının açık veya kapalı olup olmadığını denetler Sensör entegre bir kızılötesi sensöre ve bir alıcıya sahiptir Sensör kabine monte edilir ve kapıya hizalanır, ışık bir reflektör şeridinden kapıya yansıtılır
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Ön: RAL 9005 Pano: RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Kızıl ötesi erişim sensörü
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	32
PDU cihazı sayısı (maks.)	16
Bilgi	CMC III kızılötesi erişim sensörü kızılötesi ışıkla kabin kapısının açık veya kapalı olup olmadığını denetler
Ölçüm yöntemi	Alıcılı ve reflektörlü kızılötesi diyot
Ölçüler	Genişlik: 80 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,15 kg
Brüt ağırlık	0,176 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	0,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III İnfrared access sensörü

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirim Uygunluk bildirim
