

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.200

## CMC III CAN-Bus erişimi

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.200 - CMC III CAN-Bus erişimi

Bir kapının izlenmesi için bir kapı kolu ve bir okuma cihazı bağlamak için.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7030.200
Dizayn	Entegre kızılötesi giriş sensörü ile. Bir tutamağı ve/veya bir CMC III okuma cihazını bağlamak için.
Ürün açıklaması	CMC III CAN-Bus Erişimi ile elektromanyetik kollar ve okuma sistemleri, CMC III veya IoT arayüzüne bağlanabilir. Bir CMC III CAN-Bus Erişim ünitesine bir kol ve opsiyonel olarak bir CMC III okuma sistemi bağlanabilir. CMC III CAN-Bus Erişimi, kapı durumunu izlemek için entegre bir kızılötesi sensöre sahiptir. Elektromanyetik kol, CMC III tarafından denetlenir ve kumanda edilir. Bir okuma sistemi bağlantısıyla kollar sayısal kodlar veya transponder kartları üzerinden etkinleştirilebilir. Bir okuma sistemiyle maksimum 16 kapı kolu eş zamanlı yönetilebilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve bina tekniği alanında kabinlerde elektromanyetik kolların denetim ve kontrolü için
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir Entegre LED üzerinden durum göstergesi Güncel ölçümler, CMC III arayüzü veya IoT arayüzü üzerinden tarayıcı, SNMP veya OPC-UA kullanılarak yapılabilir ve ayarlamalar yapılabilir Bir sınır değeri aşıldığında e-posta, SMS veya SNMP-Trap yoluyla otomatik alarm
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005

## Özellikleri

Teslimat kapsamı	CMC III CAN-Bus erişimi Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu Panoya montaj için gerekli montaj elemanları Taşıyıcı ray sabitlemesi için montaj klipsleri Yüzeyler için montaj malzemesi Montaj aksesuarları - Panoya montaj için gerekli montaj elemanları
Veri yolu sistemi arayüzleri	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Arayüzler	RJ12 CMC III okuma cihazları için yassı soket
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	16
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	2
PU katılımcı sayısı (maks.)	16
Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,2 kg
Brüt ağırlık	0,212 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Can-bus erişim ünitesi

## Onaylar

# Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirim Uygunluk bildirim

---