

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.400 CMC III sensörleri

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.400 - CMC III sensörleri

CMC III duman detektörü

Özellikleri

| | |
|---|---|
| Model numarası | DK 7030.400 |
| Dizayn | Duman detektörü |
| Ürün açıklaması | CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir. |
| Fayda | Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir. |
| Uygulamalar | IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü. |
| Çalışma şekli | Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir CMC III duman detektörü kabinin üst kısmına monte edilir Bu sensör kabindeki havada duman partiküllerini denetler |
| Malzeme | Plastik |
| Renk | Kutu: beyaz Montaj aparatı: RAL 9005 |
| Teslimat kapsamı | Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Montaj açısı Montaj malzemeleri dahil |
| CAN veri yoluna bağlantı | Doğrudan |
| Arayüzler | 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı |
| IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.) | 32 |
| PU Compact katılımcı sayısı (maks.) | 4 |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| PU katılımcı sayısı (maks.) | 32 |
| PDU cihazı sayısı (maks.) | 16 |
| Ölçüm yöntemi | Silikon PIN foto diyot/GaAs kızılötesi LED |
| Ölçüler | Yükseklik: 60 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5 °C...45 °C |
| Hava nemi (yoğuşmayan) | 5...95 % |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,4 kg |
| Brüt ağırlık | 0,58 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 2,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Ürün açıklaması | CMC III Sensör duman dedektörü |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini |
|-------------|--|