

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501 Kapı kontrol modülü

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - Kapı kontrol modülü

VX IT camlı kapıların otomatik olarak açılması için kontrol ünitesi ADO için entegre havalandırma kanatları.

Özellikleri

Model numarası	DK 7030.501
Ürün açıklaması	VX IT camlı kapıların otomatik olarak açılması için kontrol ünitesi ADO için entegre havalandırma kanatları. Ön ve arka kapılı raf için düzenlenmiştir. CAN Bus'lu CMC III sistemine uyumludur.
Teknik özellikler	Maksimum PU sayısı: 16 Maksimum PU Compact sayısı: 4 1. Nominal işletme gerilimi: 24 V (DC) 7030.060 Kapı kontrol modülü ve camlı kapılar VX IT için, ADO için, 2. Nominal işletme gerilimi için yedek 2. Nominal işletme gerilimi: 24 V (DC) 7030.060 kapı kontrol modülü ve ADO için VX IT camlı kapılar için 1 x ısı sensörü girişi 3 x dijital giriş: Alarm/ön kapı kanatları/arka kapı kanatları 1 x okuyucu cihaz için giriş: Sayı kodlu kilit/transponder okuyucu için havalandırma kanatlarının yerinde fonksiyon testi 2 x çıkış ADO için entegre havalandırma kapaklı VX IT camlı kapılar için, kapıya entegre edilen amortisörlü mıknatıs sistemi 2 x CAN-Bus CMC III: CAN-Bus kablosu için RJ45
Malzeme	Plastik
Renk	Ön: RAL 9005 Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Temel sistem Bağlantı kablosu dahil sıcaklık sensörü (ekte) Yüzeyle montaj için sabitleme malzemesi dahil
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,66 kg
Gümrük tarifesi numarası	90330090

Özellikleri

ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
Ürün açıklaması	DK CMC III Kapı Kontrol Modülü DCM, otomatik kapı açma sistemi için kontrol ünitesi; LCP için en fazla 2 kapı kiti ve 2 kapı kiti genişletmesinin kontrolünü sağlar, ölçüler: 138 x 40 x 132 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini