


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7164.035**

**Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı**

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7164.035 - ereve sabitlemesi iin cihaz tabanı 600 mm, 800 mm dolap geniřliđi iin

482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj iin.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7164.035
Dizayn	delikli
Ürün açıklaması	ereve montajı iin, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj iin.
Fayda	Sabitleme civataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir Tutamaklar iin montaj deliđi mevcuttur
Uygulamalar	482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj iin
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Delikli komponent rafı 4 ad. sabitleme pimi
Montaj seçenekleri	Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme civataları ile birlikte 50 kg Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg Deđişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
Tařıma kapasitesi	50 kg yüzey yükü
Montaj talimatı	i montaj düzlemi iin ek olarak iki sistem rayı gereklidir
Bilgi	Cihaz tabanının maksimum derinliđi = pano derinliđi - 100 mm
Ölüler	Geniřlik: 471 mm Yükseklik: 29 mm Derinlik: 400 mm

## Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT TS IT Genişlik: 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,44 kg
Brüt ağırlık	2,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	10,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Raf, sabit,19" montajlı, 50kg, D:400mm