

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.010

## Modüler pano sistemi VX25

Durum: 28.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8807.010 - Modüler pano sistemi VX25 EMC

VX25 serisi büyük panolar, standart versiyonda bile geniş frekans aralığı boyunca iyi bir koruma seviyesi sunar. Artırılmış EMC gereksinimleri için, Rittal VX25 panolarının yüksek RF zayıflatmalı versiyonu da mevcuttur.

## Özellikleri

Model numarası	VX 8807.010
Dizayn	EMC modeli
Ürün açıklaması	VX25 serisi büyük panolar, standart versiyonda bile geniş frekans aralığı boyunca iyi bir koruma seviyesi sunar. Artan EMC gereksinimleri için Rittal'in, yüksek RF zayıflatmalı VX25 pano versiyonu da mevcuttur.
Malzeme	Pano karkası: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm Tavan: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm Kapı: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 2,0 mm Arka panel: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası: Boyasız Kapı, arka panel ve tavan: dıştan boyalı ve içten boyasız Taban sacları: Çinko kaplamalı Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Arka panel Tavan sacı Kablo giriş plakaları Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55

# Özellikleri

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Kapı adeti	1
Bilgi	Sıralı kabinlerde EMC koruyucu contası gereklidir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	119,05 kg
Brüt ağırlık	129,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	320,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

# Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK