

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.120

## Modüler pano sistemi VX25

Durum: 14.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.120 - Modüler pano sistemi VX25 Cam kapılı basic pano

Endüstriyel uygulamalar için cam kapılı VX basic pano: Önde cam kapılı pano çerçevesi, arka kapı, tavan sacı, bölünmüş kablo giriş plakaları. Verimli pano büyütme için mükemmel şekilde uygun.



## Özellikleri

|                  |  |
|------------------|--|
| Model numarası   | VX 8840.120  |
| Malzeme          | Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm<br>Tavan: Çelik sac, 1,5 mm<br>Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm<br>Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm<br>Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm |
| Yüzey            | Pano karkası: Daldırma astar boyalı<br>Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya   |
| Renk             | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı | Pano karkası<br>Alüminyum ön gözetleme camı (180°)<br>Arka çelik sac kapı (130°)<br>Ön ve arka kilit: 3 mm double-bit<br>Tavan sacı<br>Kablo giriş plakası                                 |

## Özellikleri

|   |   |
|---|---|
| Ölçüler                                 | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 2.000 mm<br>Derinlik: 600 mm   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP  | IP 55   |
| NEMA koruma sınıfı                      | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| UL 50E uyarınca tip<br>derecelendirmesi | Tip 1<br>Tip 12   |
| IK kodu                                 | IK08  |
| Ana malzeme                             | Çelik sac   |
| Paketteki adet                          | 1 adet  |
| Net ağırlık                             | 69,3 kg   |
| Brüt ağırlık                            | 71 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)                | 174,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF sınıfı hakkında açıklama            | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır   |
| Gümrük tarifesi numarası                | 94032080  |
| ETIM 9                                  | EC000261  |
| ECLASS 8.0                              | 27180101  |
| Ürün açıklaması                         | VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front |

## Onaylar

|              |   |
|--------------|---|
| Onaylar      | UL + C-UL (listed)                              |
| Sertifikalar | Yüzey   |
| Açıklamalar  | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |