

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9206.100

Ex pano

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9206.100 - Ex pano Plastik AX, menteşeli kapılı boş pano

Menteşeli kapılı Ex pano, plastik



Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Model numarası | AX 9206.100 |
| Dizayn | Ex pano |
| Uygulamalar | 2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22 Ortam sıcaklık aralığı: -40 °C...+70 °C Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb) |
| Malzeme | Pano: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester, yüzey mukavemeti: < 10 ⁹ Ω Kapak: Fiberglas takviyeli doymamış polyester, yüzey direnci: < 10 ⁹ Ω, çepeçevre yapıştırılmış silikon conta Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 9011 |
| Teslimat kapsamı | Pano Kapı Montaj plakası |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 200 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 505 mm x 525 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 3 mm |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | Evet |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U | Evet |
| Kilit | Kilit sayısı: 2 |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 65 |
| Protection category NEMA | Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12 |
| IK kodu | IK09 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 °C...70 °C |
| İşletme sıcaklığı | Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 17 kg |
| Brüt ağırlık | 17,74 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94037000 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Ürün açıklaması | AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | ATEX ATEX QA IECEX IECEX QAR UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Attestation of Conformity |
