

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.020 FlatBox

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.020 - FlatBox

Flat-Pack ambalajında pano. Optimum erişilebilirlik ve duvar veya bazalı pano olarak kullanım esnekliği.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7507.020
Dizayn	19" montaj çerçevesi
Fayda	Aletsiz hızlı montaj Açık 19" çerçevede sistem donatımı
Malzeme	Çelik sac Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Flat-Pack ambalajında pano 1 duvar kısmı 2 temel destek kirişi Fırçalı kablo girişi 2 Tavan/tabana plakası 2 yan panel, kilitlenebilir 1 cam kapı, kilitlenebilir, emniyet kilidi 3524 E, kapı menteşesi seçilebilir Aletsiz hızlı montaj bağlantı elemanları Bütün pano parçalarını sisteme uygun bir şekilde topraklamak için topraklama seti 19" montaj çerçevesi

## Özellikleri

Yükseklik birimleri	12 U
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 625 mm Derinlik: 400 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği	12 U
Taşıma kapasitesi	maks. 600 N
Bilgi	Maks. montaj derinliği: Derinlik - arka duvara kadar 58 mm İki adet 19" montaj dikmesi arasındaki maks. montaj mesafesi: Derinlik - 104 mm Kapı açılma açısı maksimum 210°'dir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	24,828 kg
Brüt ağırlık	25,246 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	100,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Ürün açıklaması	DK Flatbox, GYD:600x12Ux600mm, montaj çerçevesi

## Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirim
-------------	---------------------