

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.614 CB cihaz adaptörü

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.614 - CB cihaz adaptörü 4 kutuplu

## Özellikleri

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Model numarası               | SV 9345.614  |
| Malzeme                      | Poliamid<br>UL 94-V0 uyarınca yangın koruma  |
| Renk                         | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı             | Bağlantı şeritleri<br>Yuva taşları   |
| Anma akımı maks.             | 250 A  |
| Nominal çalışma gerilimi     | 690 V, 4~  |
| Elektrik değerleri UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7  |
| Kablo çıkışı                 | alt  |
| Bara merkez mesafesi         | 60 mm  |
| Bilgi                        | Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir<br>Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir                           |
| Kutup sayısı                 | 4 kutuplu  |
| Ölçüler                      | Genişlik: 140 mm<br>Yükseklik: 310 mm  |
| Baralar için uygun           | Yükseklik: 5, 10 mm  |
| Üretici (tip) için uygun     | ABB (T3S, XT3)<br>Eaton (NZM2-4/250 A)<br>Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62) |
| Paketteki adet               | 1 adet   |
| Net ağırlık                  | 2,405 kg   |
| Brüt ağırlık                 | 2,526 kg   |

## Özellikleri

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 1,134   |
| Gümrük tarifesi numarası   | 85369095  |
| ETIM 9                     | EC001531  |
| ECLASS 8.0                 | 27370304  |
| Ürün açıklaması            | SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 250A, 140mm, 4P |

## Onaylar

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi<br>Uygunluk bildirimi UK  |