

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.525

RiLineX CB cihaz adaptörü

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.525 - RiLineX CB cihaz adaptörü

60 mm bara sistemleri için RiLineX CB cihaz adaptörü (3 kutuplu, maks. 400 A). Cihaz genişliği 145 mm. "Easy-Fix" konsepti sayesinde adaptör ve şalter montajı birbirinden bağımsız olarak yapılabilir. Bu konsept tüm yaygın üreticiler için mevcuttur. Adaptör, 5 ile 10 mm arasındaki bara kalınlığına yarı otomatik uyumlu, aletsiz geçmeli montaja sahiptir. Kablo çıkışı, alt veya üst çıkışın kolayca dönüştürülmesiyle bireysel gereksinimlere uyarlanabilir.



Özellikleri

Model numarası	RX 9360.525
Dizayn	Easy Fix
Fayda	Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Piyasada yaygın olarak bulunan şalter tiplerinin pano dışında hızlı ve kolay ön montajı
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Teslimat kapsamı	3 adet klemens kapağı dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp	8 kV

Özellikleri

Anma gerilimi	690 V AC 600 V AC (UL)
Anma izolasyon gerilimi U_i	1.000 V
Kirlenme derecesi	3
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M10
Enine kesit	29 mm ² 6 mm ²
Üretici (tip) için uygun	İndirmeler bölümündeki seçim aracımızla uygun cihaz adaptörünü kolayca bulun.
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Ölçüler	Genişlik: 145 mm Yükseklik: 325,8 mm
Yangın yükü	22,239 MJ/m ²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4 kg
Brüt ağırlık	4,298 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1,652
PCF/VE (beşikten kapiya)	19,01
Gümrük tarifesi numarası	85369095

Özellikleri

ETIM 9

EC001531

Ürün açıklaması

RX CB cihaz adaptörü 400 A, 3 kutuplu, versiyon: Easy Fix, G: 140 mm

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
PCF-declaration